


Garant**WN.G 080408, Nuance: HB725**

Données de commande

N° commande	252070 HB725
GTIN	4045197713490
Classe d'article	21G

Description

WN.G 080408 HB725 Nuance: HB725
Brise-copeaux: UM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f: 0,2 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Brise-copeaux	UM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	UNI
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	HB725
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage