

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/16mm****Données de commande**

N° commande	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Classe d'article	21T

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Code ISO porte-outils	STGCR/L 1616H16
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	16 mm
Taille de queue	16 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 7
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 18	269028 18
Sous-plaquette Type 7	269005 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500