



Scie circulaire sans fil, Type: M12CCS44



Données de commande

N° commande	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Scie circulaire sans fil FUEL™ performante avec moteur POWERSTATE™ sans balais.

- Design compact et ergonomique avec poignée de type pommeau.
- Raccord d'aspiration intégré pour branchement d'un système d'aspiration.
- Coupes profondes et à onglet jusqu'à 50°.
- Capot de protection robuste en magnésium, capot pendulaire et semelle.

Livraison:

Avec chargeur, clé à 6 pans creux, lame de scie en carbure 18 dents, butée parallèle et mallette de transport (HD-Box).

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.

Lames de scie circulaire adaptées, voir code art. 078212 réf. 18.

Description technique

Ø lame de scie	140 mm
Vitesse de rotation max.	3600 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Tension de la batterie	12 V

Profondeur de coupe max. 90°	44 mm
Ø alésage lame de scie	20 mm
Poids	2,7 kg
Capacité de la batterie	4 Ah
Référence fabricant	M12CCS44-402C
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Exécution	Scie circulaire électroportative
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Lame de scie en carbure Type 18	078212 18