

HOLEX®

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, Ø h7: 15,5 mm



Données de commande

N° commande	123106 15,5
GTIN	4045197448330
Classe d'article	12E

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**. Les **arêtes principales droites** avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts**.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

Longueur des goujures (voir tableau) moins $1,5 \times \varnothing$ nominal.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **123107**.

Type **HE**: commander avec **123108**.

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 123103.

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 123103.

Type d'outils: Carbure monobloc

Profondeur de perçage jusqu'à: $8 \times D$

Angle de pointe: 135 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Norme: Norme usine

Tolérance \varnothing nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance \varnothing nominal: h7

Longueur des goujures: 152 mm

Longueur totale L_{tot} : 203 mm

\varnothing queue: 16 mm

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm^2 : 0,26 mm/tr

Description technique

Ø nom.	15,5 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance de queue	h6
Longueur des goujures	152 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,26 mm/tr
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue	16 mm
Longueur totale L _{tot}	203 mm
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée	128,8 mm
Revêtement	TiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	8×D
Angle de pointe	135 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Bague de couleur	Vert