

Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HB7035, Largeur de gorge w: 1,5mm****Données de commande**

N° commande	273100 1,5
GTIN	4062406085360
Classe d'article	21J

Description**Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Largeur de gorge w	1,5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,04 mm/tr
Revêtement	TiCN
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7035
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		