

**Garant****Plaquette de tronçonnage neutre, HB9140, Largeur de gorge w: 1,5mm****Données de commande**

N° commande	273292 1,5
GTIN	4062406085810
Classe d'article	21H

**Description****Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

**Description technique**

Largeur de gorge w	1,5 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiAlN <sup>2</sup>
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/tr
Rayon d'angle	0,15 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	130 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		