


Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HB9140, Largeur de gorge w: 6,0mm****Données de commande**

N° commande	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

Avec chanfrein de protection. Pour un excellent enlèvement de copeaux, les aciers présentant une résistance supérieure et les coupes intermittentes (augmenter l'avance de 10 %).

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,17 mm/tr
Rayon d'angle	0,3 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiAlN ²
Application principale	M
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		