


Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HU9310, Largeur de gorge w: 8,0mm****Données de commande**

N° commande	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Classe d'article	21H

Description**Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,19 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Largeur de gorge w	8 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU9310
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		