



Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 1022EHM



Données de commande

N° commande	588700 1022EHM
GTIN	3165140772648
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres **pour le métal. Denture en carbure** pour une durée de vie maximale dans l'INOX.

Livraison:

1 pièce

Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.

Optimisé pour le matériau: INOX

Épaisseur de tôle (tôle pleine): 2-4 mm

Profil métallique (fermé): < 150 mm

Profil métallique (ouvert): < 150 mm

Type de coupe: Coupe droite fine

Matériau lame: Carbure

Pas: 1,4 mm

Longueur lame: 200 mm

Nombre de lames: 1

Description technique

Type de coupe	Coupe droite fine
Longueur lame	200 mm
Profil métallique (ouvert)	< 150 mm
Adéquation	_1022EHM
Matériau lame	Carbure
Pas	1,4 mm

Nombre de lames	1
Epaisseur de tôle (tôle pleine)	2-4 mm
Profil métallique (fermé)	< 150 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Désignation	1022EHM
Type de produit	Lames de scie-sabre