

Garant
DNMG 150612, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150612 HB7020 Nuance: HB7020
 Brise-copeaux: SG
 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 300 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Brise-copeaux	SG
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 300 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage