

Garant**SNMG 120408, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Classe d'article	21G

Description technique

Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Prof. coupe a_p	1,5 - 9 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SG
Application principale	P
Nuance	HB7020
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408

Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage