



## Lampe de travail sans fil à LED, Type: MAG



### Données de commande

N° commande	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Classe d'article	08C

### Description

**Exécution:**

**Lampe de travail sans fil à LED** haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif.

**Fonctionnement:**

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

**Livraison:**

Avec câble de charge USB.

### Description technique

Flux lumineux	300 - 500 lm
Tension de la batterie	3,7 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Ampoule	Module LED

Capacité de la batterie	2,2 Ah
Flux lumineux niveau 2	150 lm
Durée d'éclairage	2,5 h
Longueur totale	260 mm
Durée d'éclairage niveau 2	5 h
Indice de protection IP	IP 20
Largeur totale	61 mm
Poids	273 g
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	MAG
Type de produit	Lampes de travail

---

## Accessoires

CHARGEUR USB Type CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------