

Garant**Plaquette pour gravure, HB7525, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Classe d'article	21Y

Description

Plaquette pour gravure UNI Avance f: 0,003-0,03 mm

Description technique

Avance f	0,003-0,03 mm
Type d'outils	Carbure
Type	UNI
Nuance	HB7525
Angle de pointe	60 degré
Rayon d'angle R _e	0,08 mm
Longueur d'épaulement b	0,4 mm
t _{max}	2 mm
W _{max}	2,71 mm
Type de produit	Plaquettes pour gravure

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	60 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		