

**Garant**
**SOMT 120504 PDER, HB7520, Type: ST900**

**Données de commande**

N° commande	214866 ST900
GTIN	4045197716385
Classe d'article	21A

**Description**
**Exécution:**

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,2 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,2 mm
Type	ST900
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SOMT 120504 PDER
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	320 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		