



Lampe de travail UV avec batterie, Type: UV-LIGHT



Données de commande

N° commande	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

UV CURING. Lampes à LED spéciales pour un durcissement rapide en cas d'utilisation de mastics, de peintures, de colles d'apprêts à durcissement aux UV. Lampe à main à LED sans fil flexible pour durcissement aux UV de surfaces de petite et moyenne taille. Ø surface 10 cm. Avec station de charge, batterie Li-Ion (2,6 Ah).

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de Ø > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Description technique

Tension de la batterie	3,7 V
Indice de protection IP	IP 30
Durée d'éclairage	1,5 h
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion

Longueur totale	190 mm
Longueur d'onde des rayons UV	390 nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Zone ATEX	aucune
Type de produit	Lampes de travail