

**Garant****Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M24****Données de commande**

N° commande	130400 M24
GTIN	4062406088545
Classe d'article	11G

**Description****Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur. Taraud ébaucheur avec pilote long.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 3 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm

Carré corps □: 14,5 mm

Ø perçage: 21 mm

**Description technique**

Carré corps □	14,5 mm
Norme	DIN 352
Filetage Ø	24 mm
Type de filetage	M
Longueur totale L	110 mm

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Profondeur de filetage	72 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Pas de filetage	3 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	21 mm
Taille de filetage	M24
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Entrée	D
Entrée	A
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		

Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée