



**Fraise rotative carbure, Z7 – moyenne, denture croisée Ø queue 3 mm,
Carbure, Type: E0610**



Données de commande

N° commande	GG5691 E0610
GTIN	4045197731111
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Fraises rotatives en carbure présentant une ténacité et une stabilité des arêtes de coupe élevées. La queue est en acier, si le Ø de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Denture universelle Z7 pour l'ébavurage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'arasement des soudures et l'usinage de surfaces planes. Convient à la fois à une utilisation manuelle et à un usage sur robot industriel.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm.
comme 546910.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Contenu:

10 fraises rotatives / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

Longueur totale	42 mm
Forme	Goutte
Degré de finesse de la denture	Moyen
Type de denture	à denture alternée
Ø tête	6,3 mm
Ø queue	3 mm
Forme	E0610
Abréviation denture	Z7
Longueur de tête L ₁	9,5 mm
Contenu	10
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		

Accessoires

Petite fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée Type E0610

546910 E0610

