

Garant**Mors plaqueur rapporté, Pour type: 125****Données de commande**

N° commande	361136 125
GTIN	4062406090340
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Trempe et rectifié

Utilisation:

Système auto-plaqueur en association avec les tôles d'appui 361161 et les inserts de bridage 361162. Optimal pour l'usinage de la 6ème face, car la pièce est amenée sur le rail de base par placage ou via la tôle d'appui. Hauteurs d'appui de 5, 10 et 15 mm possibles

Description technique

Hauteur mors h	45 mm
Largeur mors b	125 mm
Longueur mors l	68,5 mm
Pour code couleur	Xpent1-2
Nombre d'emplacements pour douilles	5
Type de produit	Mors pour étaux

