

HOLEX®**Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 15,5 mm**

Données de commande

N° commande	123107 15,5
GTIN	4045197449764
Classe d'article	12E

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**. Les **arêtes principales droites** avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts**.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale :

longueur des goujures (voir tableau) moins $1,5 \times \varnothing$ nominal.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 123104.

Type d'outils: Carbure monobloc

Profondeur de perçage jusqu'à: $8 \times D$

Angle de pointe: 135 degré

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Norme: Norme usine

Tolérance Ø nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance Ø nominal: h7

Longueur des goujures: 152 mm

Longueur totale L_{tot} : 203 mm

Ø queue: 16 mm

Avance f dans l'acier $< 1100 \text{ N/mm}^2$: 0,26 mm/tr

Description technique

Nombre de dents Z	2
-------------------	---

Longueur des goujures	152 mm
Ø nom.	15,5 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,26 mm/tr
Tolérance de queue	h6
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue	16 mm
Longueur totale L _{tot}	203 mm
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée	128,8 mm
Revêtement	TiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	8×D
Angle de pointe	135 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Bague de couleur	Vert