

Garant**Plaquettes de tronçonnage Finition, CU7025, Largeur de gorge w: 2mm****Données de commande**

N° commande	273722 2
GTIN	4062406133818
Classe d'article	21J

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Avance f	0,04 - 0,14 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Largeur de gorge w	2 mm
Prof. coupe a _p	0,2 - 1,1 mm
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Nuance	CU7025
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		