




Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, TiAlN, Ø h6 D: 12mm



Données de commande

N° commande	GG1121 12
GTIN	4045197736154
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Tolérance: **dim. S** = $\pm 0,1$ mm.

Comme 208121.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au **chanfreinage** et à l'**ébavurage** d'arêtes de pièces ainsi qu'aux **travaux de détourage**.

Description technique

Longueur totale L	74 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Type de queue	HB
Nombre de dents Z	4
Ø dents D_c	12 mm
Avance f_z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,06 mm
Dim. S	8,5 mm
Ø queue D_s	12 mm

Contenu	5
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance Ø nominal	h6
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Tolérance de queue	h6
Type de produit	Ebavureurs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise à ébavurer carbure monobloc 90° Ø h6 DC 12 mm

208121 12