



## TMSERROR, M: M5



### Données de commande

N° commande	GG1855 M5
GTIN	4045197735096
Classe d'article	GGN

### Description

#### Exécution:

**Type C** (entrée sur 2 – 3 filets).

**Comme 135855.**

### Description technique

Carré corps <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Ø perçage	4,2 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	0,8 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Longueur totale L	70 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M5
Contenu	10

## Fiche technique

Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	11 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	8 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	7 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	4 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	12 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		

### Accessoires

Taraud machine HSS-E Type C M M5	135855 M5
----------------------------------	-----------