

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Perceuse d'établi ALZTRONIC, Ø perçage max. dans l'acier: 9mm****Données de commande**

N° commande	076563 9
GTIN	2050002043510
Classe d'article	03P

**Description****Exécution:**

Perceuse d'établi à vitesse de rotation élevée, durable et précise. Ecran multitactile avec surface vitrée résistance aux rayures pour une lisibilité optimale. Utilisation aisée et claire grâce aux pictogrammes sur l'écran. Indication numérique de la profondeur de perçage avec détermination du point zéro.

Equipement de série:

- **Ecran TFT-LCD 5 pouces avec fonction tactile: Saisie manuelle de la valeur de consigne de la vitesse de rotation de la broche, valeur réelle de l'affichage de la vitesse de rotation, affichage intégré de la profondeur de perçage avec adoption du point zéro sur l'écran tactile, échelle virtuelle de profondeur de perçage à l'écran, indications d'état de la machine et avertissements sur l'écran, informations de service, langues disponibles: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Moteur c.a. 230 V, 50 Hz.**
- **Connecteur prêt à l'emploi, longueur de câble 3 m.**
- **Réglage de la vitesse de rotation progressif à l'aide d'un potentiomètre.**
- **Trois boutons séparés pour rotation droite - gauche - arrêt (arrêt de la broche par la fonction de freinage).**
- **Protection de broche avec sécurité électrique.**
- **Bouton-poussoir "coup de poing" (avec encliquetage) pour arrêt d'urgence.**
- **Interrupteur principal, verrouillable.**

· **Coloris: Peinture texturée DD blanc de sécurité RAL 9003, PANTONE 7545c, noir.**

Avec tête pivotante et réglable en hauteur.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Remarque(s):**

Autres perceuses d'établi et équipement en option, par ex. lampes à LED pour machines, calculateurs, etc. disponibles sur demande.

## Description technique

Ø colonne	50 mm
Réglage en hauteur de la tête	Volant
Puissance absorbée	700 W
Ecart broche-plaque de base min.	110 mm
Porte-outils	B16
Avance	manuel
Dim. nom. rain. T	12 mm
Porte-à-faux	200 mm
Ø taraudage max. dans l'acier	M8
Ecart broche-plaque de base max.	250 mm
Vitesse de rotation max.	390 - 6500 min <sup>-1</sup>
Poids	64 kg
Plaque de base machine, hauteur surface d'appui utile	240 mm
Écartement des rainures T	80 mm
Référence fabricant	ALZTRONIC i9
Course de la broche	40 mm
Ø perçage max. dans l'acier	9 mm
Plaque de base machine, largeur surface d'appui utile	300 mm
Nombre de rainures en T	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP	IP 54

Type de produit

Perceuse