



## Jeu de 3 mors doux rapportés, Pour type de mandrin: 315



### Données de commande

N° commande	313220 315
GTIN	2050001929129
Classe d'article	33T

### Description

#### Exécution:

Non étagés, pour tournage de différents  $\varnothing$  de serrage. Surface d'appui **finement fraisée, brunie.**

#### Exécution - Descriptif:

Non étagés, pour tournage de différents  $\varnothing$  de serrage

#### Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors **en quelques secondes** au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l'emploi sur la machine.

**Cela permet de réduire au minimum les temps d'équipement.** Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.

Pour vissage sur semelles trempées. Pour serrage de pièces à usiner de forme irrégulière ou déjà usinées ne pouvant pas être endommagées. Pour ce faire, les mors sont usinés en fonction de la forme de la pièce à usiner.

#### Utilisation - Descriptif:

Pour vissage sur semelles trempées.

#### Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

#### Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhms Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

#### Remarque(s):

Mors rapportés en aluminium **disponibles sur demande.**

## Description technique

Largeur de rainure D	12 mm
Hauteur H	54 mm
Longueur L	145 mm
Longueur âme A	26 mm
Largeur B	35 mm
Entraxe b	54 mm
Pour type de mandrin	315 mm
Pour code couleur	Mandrin de tour à crémailière et mors Schunk
Pour code couleur	Mandrins de tour à crémailière et mors Röhm
Type de produit	Mors pour mandrins à crémailière