



**CNMM 1204XR, Nuance: PR015S**

**Données de commande**

N° commande	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Classe d'article	25E

**Description**

CNMM 1204XR PR015S Nuance: PR015S

Brise-copeaux: SX

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 25 - 70 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	S
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	25 - 70 m/min
Nuance	PR015S
Brise-copeaux	SX
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	CNMM 1204XR
Nombre de changements/dents	4
Sous-plaquette	259031 15
Type de produit	Plaquette pour tournage