

Ansell**Boîte de gants jetables VersaTouch® 92-200, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094719 7
GTIN	76490479374
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.

VersaTouch® 92-200. Sans latex - pas de risque d'allergie de type I. Homologation pour le contact alimentaire. Parfaitement adaptés à la manipulation des denrées alimentaires grasses. Bouts de doigts à revêtement structuré. AQL 1,5 + (EN 374-2).

Norme:

EN 374

Description technique

Taille des gants	7
Epaisseur de paroi	0,07 mm
Temps de perméation pour l'acétone 99 %	<10 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 %	<10 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 %	<10 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 %	>480 min

Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 %	<10 min
Type de gants	Gants jetables
Catégorie de protection	Catégorie III
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans silicone
EN 374	Type C
Matière	Nitrile
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Matériau support	Nitril
Revêtement	Nitril
Epaisseur	0,07 mm
Longueur	240 mm
Contenu	100
Poids	2,2 g
Couleur	Bleu
Applications	Précision
Norme/règlement	EN 374
AQL	1,5
Utilisation	jetable
Type de produit	Gants jetables