


Garant**CCGW 09T312 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NS**

Données de commande

N° commande	265924 NS
GTIN	4062406095734
Classe d'article	21L

Description

Exécution:

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Préparation d'arête pour matériaux synthétiques (PMMA, POM, acrylique, etc.).

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

Description technique

Prof. coupe a_p	0,01 - 0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 1400 m/min
Avance f	0,005 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	MKD

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	MKD
Type d'arête de coupe	NS
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCGW 09T312 FN
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	MKD
Possibilité de réaffûtage	oui
Type de produit	Plaquette pour tournage