

Garant
CNMG 120408, Nuance: HB725


Données de commande

N° commande	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120408 HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM/UG

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Avance f	0,05 - 0,8 mm/tr
Nuance	HB725
Application principale	UNI
Brise-copeaux	UM/UG

Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Revêtement	PVD
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage