

**Garant****DCGW 070204 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NK**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 265948 NK     |
| GTIN             | 4062406096069 |
| Classe d'article | 21L           |

## Description

**Exécution:**

**MCD** - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

**Utilisation:**

Pour la super finition pour des surfaces optimales.

**Recommandation(s):**

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

## Description technique

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'arête de coupe       | NK               |
| Nuance                      | MKD              |
| Condition de coupe          | Continue         |
| Prof. coupe $a_p$           | 0,01 - 0,2 mm    |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 1000 m/min         |
| Avance $f$                                    | 0,005 - 0,08 mm/tr      |
| Type d'outils                                 | MKD                     |
| Revêtement                                    | non revêtu              |
| Code ISO plaquette                            | DCGW 070204 FN          |
| Nombre de changements/dents                   | 1                       |
| Attribut des noms de produit                  | MKD                     |
| Possibilité de réaffûtage                     | oui                     |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |