

Garant**Fraise finition, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 16/3mm**

Données de commande

N° commande	212534 16/3
GTIN	4062406098193
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraise finition de précision pour **un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace**. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'**excellentes qualités d'état de surface** dans la **qualité abrasive**. **Très grand gain de temps** grâce à un **saut de ligne important** et une **avance par dent élevée**.

Utilisation:

Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,0** avec embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Longueur totale L _{tot}	23 mm
Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	3
Plaquette adaptée	CPHX 0602..
Ø dents D _c	16 mm
Filetage attachement M	M8
Ø D ₁ h6	8,5 mm

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	2,5 mm
Ø D ₂	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)