

HW Pickardt

Outil d'estampage à main, Hauteur écriture: 10mm**Données de commande**

N° commande	085471 10
GTIN	4250191110392
Classe d'article	08W

Description**Exécution:**

Outil d'estampage de haute précision pour le marquage de séries numériques. Conçu pour des charges maximales. Avec blocage par goupille. Toutes les pièces sont pourvues d'un revêtement nickelé chimique. Molette avec 11 caractères = gravure 0 – 9 et espace. Dans un coffret en plastique. L'**embout de frappe de sécurité** évite le risque d'accident et protège le corps de l'appareil.

Utilisation:

Pour la numérotation variable de matières présentant une **résistance maximale de 1500 N/mm²**.

Remarque(s):

D'autres modèles d'outils d'estampage, p. ex. avec réestampage automatique ou des hauteurs d'écriture différentes, sont disponibles sur demande.

Description technique

Résistance maximale du matériau de la surface estampée	1500 N/mm ²
Largeur impression	35 mm
Hauteur écriture	10 mm

Largeur molette = largeur caractères	6 mm
Nombre de chiffres	6
Type de produit	Outil d'estampage à main