

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 1012/07mm**

## Données de commande

N° commande	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur totale L	125 mm
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Code ISO porte-outils	A1012K SDQCR/L07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Largeur de collet L <sub>4</sub>	10,7 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	15,5 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	27,5 mm
Profondeur utile T	4 mm
Ø queue D <sub>5</sub>	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500