

Garant

Porte-outils à mortaiser court Ø DS 16 mm, à partir de la largeur de rainure m: 6mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 290357 6 |
| GTIN | 4062406099305 |
| Classe d'article | 29K |

Description**Attention:**

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Ø queue | 16 mm |
| Vis | 290399 2 |
| Déport L ₃ | 9 mm |
| Convient pour largeur de rainure m | 6; 8 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 17,49 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 17,85 mm |
| Long. utile L ₁ | 39 mm |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Porte-plaquettes $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Long. queue L_s | 40 mm |
| Queue | Queue combinée |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |