

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaque: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Ø pré-perçage min. D_{min}	8 mm
Déport L_3	3 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Longueur totale L	80 mm
Plaque adaptée	VC.. 0501..
Taille plaque	5 mm
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Code ISO porte-outils	E08F SVJCR/L05
Largeur de collet L_4	6 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Ø queue D_5	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage