



Unités de perçage, Type: MAB525



Données de commande

N° commande	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

- **Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.**
- **Réceptacle à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.**
- **Engrenages à bain d'huile.**

Machine universelle puissante pour le perçage, le **taroudage**, l'alésage et le fraisage dans tous les types de matériaux. La **rotation droite / gauche**, la régulation électronique à onde pleine, le porte-outils avec **système à changement rapide sans clé** et la protection thermique offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. **Avec fraises à carotter Ø 14 / 18 / 22 mm**, profondeur de coupe 30 mm; **mandrin à serrage rapide SSBF 1 – 16 mm inclus. Adaptateur pour le taroudage M10 / M12 / M16.**

Utilisation:

Le réglage progressif de la vitesse de rotation permet l'utilisation de tarauds, de forets hélicoïdaux, d'alésoirs, de fraises et de fraises à carotter dans toutes les qualités de matériaux.

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, **crochet à copeaux magnétique**, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

- **Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.**

- **Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.**
- **Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.**

Description technique

Référence fabricant	MAB525
Ø alésage max.	20 mm
Ø fraisage max.	50 mm
Course de travail	160 mm
Longueur base magnétique	90 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	180 - 580 min ⁻¹
Puissance absorbée	1600 W
Ø taraudage max. dans l'acier	M20 mm
Largeur base magnétique	180 mm
Ø carottage max. dans l'acier	50 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	70 - 280 min ⁻¹
Forme du porte-outils	CM3
Largeur	171 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	20 mm
Longueur	295 mm
Dimensions du porte-outils	19 mm Weldon
Hauteur	492 mm
Poids	16 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valises
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Jeu de fraises à carotter en HSS	118825
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26