



Unités de perçage, Type: MAB1300



Données de commande

N° commande	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

- **Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.**
- **Réceptacle à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.**
- **Engrenages à bain d'huile.**

Unité de perçage magnétique la plus puissante du marché grâce à un moteur de 2300 W, **carottage jusqu'à Ø 130 mm et taraudage jusqu'à M42**. Moteur avec grande plage de vitesses de rotation (30 – 550 tr/min), aimant à 3 bobines pour une force de serrage extrêmement élevée. Nouveau bras support pour une conversion aisée carottage/perçage hélicoïdal. **Servo-assistance** pour le perçage pratiquement sans effort. **Avec fraises à carotter Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, profondeur de coupe 55 mm. **Adaptateur pour le taraudage M20 / M24 / M27**.

Utilisation:

Le réglage progressif de la vitesse de rotation permet l'utilisation de tarauds, de forets hélicoïdaux, d'alésoirs, de fraises et de fraises à carotter dans toutes les qualités de matériaux.

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, **crochet à copeaux magnétique**, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

- **Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.**

- **Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.**
- **Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.**

Description technique

Ø alésage max.	50 mm
Référence fabricant	MAB1300
Largeur base magnétique	360 mm
Dimensions du porte-outils	19 mm, 32 mm Weldon
Poids	51 kg
Course de travail	310 mm
Ø taraudage max. dans l'acier	M42 mm
Longueur	495 mm
Forme du porte-outils	CM4
Largeur	255 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	50 - 120 min ⁻¹
Hauteur	560 mm
Ø fraisage max.	80 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	45 mm
Longueur base magnétique	120 mm
Plage de vitesses de rotation 3ème vitesse	130 - 350 min ⁻¹
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	30 - 80 min ⁻¹
Plage de vitesses de rotation 4ème vitesse	210 - 550 min ⁻¹
Puissance absorbée	2300 W
Ø carottage max. dans l'acier	130 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valises
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Jeu de fraises à carotter en HSS	118825
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23