

Garant**KNUX 160405L, Nuance: HB725****Données de commande**

N° commande	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405L HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM

Brise-copeaux: 2,2 mm

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 250 m/min**Description technique**

Rayon d'angle	0,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	UM
Application principale	UNI
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 250 m/min
Nuance	HB725
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Brise-copeaux	2,2 mm
Revêtement	PVD
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Type de produit	Plaquette pour tournage