

HOLEX

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 55029, Ø ext. A / cône: 250/8 mm



Données de commande

N° commande	312926 250/8
GTIN	4062406154714
Classe d'article	32W

Description

Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en fonte ou en acier.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité, plus précise que la norme DIN 6386.**

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
 Pour broches DIN 55029 avec **goujons filetés Camlock.**

Norme:

DIN 55027 und DIN 55029.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 312971 – 312991.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX

Passage E: 76 mm

Hauteur sans mors H₁: 89 mm
Hauteur avec mors H₂: 123 mm
Poids: 32 kg
Vitesse de rotation max.: 3500 min⁻¹

Description technique

Hauteur avec mors H ₂	123 mm
Dim. cône	8
Ø ext. A	250 mm
Passage E	76 mm
Vitesse de rotation max.	3500 min ⁻¹
Hauteur sans mors H ₁	89 mm
Poids	32 kg
Norme	DIN 55029
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15