



Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 250/8 mm



Données de commande

N° commande	312931 250/8
GTIN	4062406154837
Classe d'article	32W

Description

Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en fonte ou en acier.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec **goujons filetés et écrous à embase.**

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange 312971 – 312986.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX

Passage E: 76 mm

Hauteur sans mors H₁: 89 mm
Hauteur avec mors H₂: 123 mm
Poids: 32 kg
Vitesse de rotation max.: 3500 min⁻¹

Description technique

Passage E	76 mm
Hauteur avec mors H ₂	123 mm
Vitesse de rotation max.	3500 min ⁻¹
Ø ext. A	250 mm
Dim. cône	8
Hauteur sans mors H ₁	89 mm
Poids	32 kg
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15