



Meuleuses d'angle Batterie, Type: 71200262



Données de commande

N° commande	077145 71200262
GTIN	
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage.

- **Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.**
- **Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.**
- **Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge, freins.**
- **Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Eléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.**
- **Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.**
- **Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.**
- **Liberté maximale grâce à l'interface FEIN MultiVolt: les machines sans fil 18 V avec interface MultiVolt peuvent être utilisées avec toutes les batteries Li-Ion FEIN de 12 à 18 V.**

Avantage(s):

- **Durée de vie maximale grâce à la nouvelle génération de moteurs sans charbons FEIN PowerDrive.**
- **Protection du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives grâce à un carter moteur entièrement hermétique.**
- **Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.**

Livraison:

Sans batteries ni chargeur. Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeur adaptés, voir à partir du code art. 073832.

Description technique

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Protection de surcharge	oui
Tension de la batterie	18 V
Ø disque max.	125 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s ²
Référence fabricant	CCG 18-125 BL
Dispositif homme-mort	non
Démarrage en douceur	oui
Poids	1,95 kg
Arrêt kickback	non
Vitesse de rotation à vide	2500 - 8500 min ⁻¹
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Série	Système X-LOCK
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
--	-------------

Batterie Li-IonHighPower Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
--	-------------

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
--	-------------