

**3M****Bande abrasive Cubitron™ II 947A, 9×457 mm, Grain: 120****Données de commande**

N° commande

558419 120

GTIN

Classe d'article

53S

**Description****Exécution:**

**Bande abrasive Cubitron™ II 947A** avec grain céramique de forme précise et oxyde d'aluminium sur un support en tissu X léger. Bande abrasive souple pour travaux de ponçage exigeants sur des **machines manuelles** et des **machines à bandes longues**. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.

Tissu X (souple) pour **machines manuelles** et à bandes longues.

**Utilisation:**

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que **l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane**, l'aluminium.

**Remarque(s):**

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

**Description technique**

Abréviation de l'abrasif

Céramique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	9 mm
Longueur bande abrasive	457 mm
Attribut des noms de produit	9×457 mm
Type de produit	Bande abrasive