

Garant**Plaquette de fraisage Ø 16 mm conique tronqué, Type: HART****Données de commande**

N° commande	212776 HART
GTIN	4062406103170
Classe d'article	21A

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.**Avance f_z dans l'acier < 60 HRC: 0,08 mm

Nuance: HB7705

Description technique

Type	CARB
Nuance	HB7705
Rayon d'angle	1 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon Wiper axial	16 mm
Rayon Wiper radial	32 mm
Rayon de coupe R_1	1 mm
Longueur de coupe L_c	8 mm

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,1 mm
Avance f_z dans l'acier < 60 HRC	0,08 mm
Nombre de changements/dents	1
Revêtement	TiN
Type de produit	Plaquette pour fraisage