



Découpeur-ponceur sans fil, Type: M12FCOT-0



Données de commande

N° commande	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse sans fil multi-matériaux FUEL avec lame de 76 mm pour une profondeur de coupe de 16,3 mm.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. 1 × disque diamant pour le carrelage, 1 × disque abrasif en carbure, 1 × disque pour le métal, 1 × système d'aspiration réglable.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073814.

Disques de tronçonnage adaptés, voir code art. 563050 réf. 75.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant	M12FCOT-0
Poids	1 kg
Ø alésage lame de scie	10 mm

Tension de la batterie	12 V
Vibrations maximales suivant EN	2,9 m/s ²
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Prof. de tronçonnage max.	16,3 mm
Ø disque max.	76 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

Accessoires

Kit de base batterie Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Petit disque de tronçonnage PREMIUM*** EXTRA MINCE Ø disque 75 mm	563050 75
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12	073829 MB12
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC