



Fraise grande avance MFH mini, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/4mm



Données de commande

N° commande	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Classe d'article	250

Description technique

Longueur totale L_{tot}	117 mm
Nombre de dents Z	4
Ø D_3	18 mm
Ø dents D_c	25 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de col L_1	60 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{max}	48 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	43 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,05 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	16,3 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue Weldon

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------