


Garant**Plaquette de fraisage Ø 32 mm conique tronqué, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Classe d'article	21A

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.**Avance f_z dans l'acier < 60 HRC: 0,15 mm

Nuance: HB4015

Description technique

Type	ST1400
Nuance	HB4015
Rayon d'angle	4 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon Wiper axial	32 mm
Rayon Wiper radial	64 mm
Rayon de coupe R_1	4 mm
Longueur de coupe L_c	16 mm

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,22 mm
Avance f_z dans l'acier < 60 HRC	0,15 mm
Nombre de changements/dents	1
Revêtement	TiN
Type de produit	Plaquette pour fraisage