



Fraise grande avance MFH mini, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/5Lmm



Données de commande

N° commande	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Classe d'article	250

Description technique

Ø dents D_c	32 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Longueur totale L_{tot}	200 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de col L_1	120 mm
Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	62 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	57 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,74 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	23,3 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue cylindrique

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------