



## Fraise grande avance MFH mini, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/5mm



### Données de commande

N° commande	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Classe d'article	250

### Description technique

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	1 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	60 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	117 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	25 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø queue D <sub>s</sub> h6	25 mm
Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>min</sub>	43 mm
Angle de plongée oblique α <sub>max</sub>	1,05 degré
Longueur de plongée oblique L pour α <sub>max</sub>	16,3 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue Weldon

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------