



## Fraise grande avance MFH mini, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm



### Données de commande

N° commande	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Classe d'article	250

### Description technique

Filetage attachement M	M8
Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	25 mm
Nombre de dents Z	2
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	1 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Ø dents D <sub>c</sub>	16 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α <sub>max</sub>	7,3 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Angle de plongée oblique α <sub>max</sub>	2,35 degré
Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage

Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------