



Fraise grande avance MFH mini, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 32/6mm



Données de commande

N° commande	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Classe d'article	250

Description technique

Longueur totale L_{tot}	40 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Ø dents D_c	32 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Nombre de dents Z	6
Filetage attachement M	M16
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	23,3 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	57 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,74 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	62 mm
Type de queue	avec filetage

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------