

Assortiment d'outillage d'atelier, Nombre d'outils: 23



Données de commande

N° commande	955013 23
GTIN	2050002004542
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour :

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (l x P).

Servantes d'atelier 914520 – 914582.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955013: 1 pièce

Pied à coulisse HOLEX 410200 réf. 150: 1 pièce

Mètre-ruban HOLEX 462010 réf. 3: 1 pièce

Niveau à bulle en aluminium HOLEX 467435 réf. 300: 1 pièce

Clés mixtes HOLEX 613950 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Tournevis pour vis à fente HOLEX 660701 réf. 3,5; 5,5; 7: 1 pièce de chaque

Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 1; 2; 3: 1 pièce de chaque

Pince universelle vanadium HOLEX 703000 réf. 180: 1 pièce

Pince multiprise HOLEX 706151 réf. 250: 1 pièce

Pince à becs demi-ronds HOLEX, coudée 713600 réf. 200: 1 pièce

Pince coupante diagonale HOLEX 725250 réf. 160: 1 pièce

Cutter universel GARANT 845020: 1 pièce

Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Largeur: 500 mm
 Profondeur: 400 mm
 Largeur en G: 20
 Profondeur en G: 16

Description technique

Profondeur en G	16
Nombre d'outils	23
Largeur en G	20
Profondeur	400 mm
Largeur	500 mm
Exécution	pour tiroir de servante d'atelier
Pour hauteur de tiroir	75 mm
Pour hauteur de tiroir	125 mm
Pour hauteur de tiroir	200 mm
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	20×16
Convient pour équipements d'atelier	Servante d'atelier
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613950 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 7 mm	660701 7
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 2	668401 2
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613950 8
Pied à coulisse Vernier 1/20 Plage de mesure 150 mm	410200 150
Mètre-ruban Longueur ruban 3 m	462010 3
	713600 200

Pince coudée à becs demi-ronds, non revêtue Longueur totale 200 mm

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 1

668401 1

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 955013

952001 955013

Pince coupante diagonale, non revêtue Longueur totale 160 mm

725250 160

Pince universelle vanadium, non revêtue Longueur totale 180 mm

703000 180

Niveau à bulle en aluminium Longueur 300 mm

467435 300

Clés mixtes Ouverture 18 mm

613950 18

Clés mixtes Ouverture 17 mm

613950 17

Pince multiprise avec revêtement en plastique Longueur totale 250 mm

706150 250

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 3

668401 3

Clés mixtes Ouverture 13 mm

613950 13

Clés mixtes Ouverture 19 mm

613950 19

Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm

845020

Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 5,5 mm

660701 5,5

Clés mixtes Ouverture 10 mm

613950 10

Pince multiprise avec revêtement en plastique Longueur totale 250 mm

706151 250

Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 3,5 mm

660701 3,5

Clés mixtes Ouverture 16 mm

613950 16

Clés mixtes Ouverture 7 mm

613950 7